

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2928 110404
GTIN	4067263094241
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250752 HB7130-2
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2928 110404