

Garant**Strumento di misura rapido a 2 punti DM1, Campo di misura massima: 75mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428030 75
GTIN	4045197412072
Classe articolo	41B

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta per l'impiego diretto a bordo macchina. Per il controllo di diametri interni ed esterni, della concentricità, delle gole e dello spessore delle pareti, con una **ripetibilità pari a 2 µm**.

Utilizzabile con tutti i comparatori a orologio o a ventaglio con Ø stelo 8 h6 e Ø massimo del corpo di 62 mm (fornito senza comparatore).

Vantaggi:

Tempi di misurazione e di programmazione ridotti, strumento robusto e di facile manutenzione.

Fornitura:

Strumento di misura completamente montato;
incluse 2 paia di piattelli di misura con rivestimento TiN (1×Ø8mm/1×Ø13mm), 3chiavi (apertura3,4e5).

Descrizione tecnica

Campo di applicazione esterno	6 - 70 mm
Campo di applicazione interno	18 - 75 mm
Larghezza	110 mm

Lunghezza	142 mm
Forza di misura	2,6 N
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Strumento di misura a 2 punti

Accessori

Punta tastatrice di ricambio DM1 Ø Piattello 13 mm	428035 13
Punta tastatrice di ricambio DM1 Ø Piattello 8 mm	428035 8