

Garant

Inserto DCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3818 070204
GTIN	4067263098089
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 070204
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260452 HB7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	N
Numero pezzi	50
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3818 070204