



Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2834 120404
GTIN	4067263095613
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Contenuto	260765 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2834 120404