

**DC. T 11T304, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Rompitrucoli	HQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura