

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2928 150604
GTIN	4067263094289
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Numero pezzi	50
Contenuto	250760 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2928 150604