

Garant

Inserto RCG. per lavorazioni medie 50 pezzi, HU730-1, Dimensione: 1003



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3820 1003
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260640 HU7310-1
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	RCGX 1003
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU730-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3820 1003