

**DCMT 11T308, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	PV720
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Rompitrucioli	HQ
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura