

Garant**Inserto SCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2835 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Contenuto	260762 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2835 09T304