

**DCMT 070204, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	PV720
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 270 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura