

Garant**Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 09T304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3822 09T304
GTIN	4067263098256
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260762 HB7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCGT 09T304
Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3822 09T304