

**VBMT 160408, Tipo: PV720****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	HQ
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 270 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	PV720
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Cermet
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura