

Garant**Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3822 120404
GTIN	4067263098270
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Codice ISO Inserto	SCGT 120404
Contenuto	260765 HB7310
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3822 120404