

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2929 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	250752 HB7140-2
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2929 110404