

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3521 070204
GTIN	4067263096351
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260452 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3521 070204