



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 25-35mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428500 25-35 |
| GTIN | 5051102076115 |
| Classe articolo | 46B |

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|------------|
| Profondità di misura standard | 80 mm |
| Intervallo di misurazione | 25 - 35 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dimensione a | 0,5 mm |
| Profondità di misura con prolunga | 230 mm |
| Limite di errore | 0,004 mm |
| Lettura | 0,005 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | B6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm | 022500 50 |
| Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm | 022510 200 |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm | 484030 30 |
| Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150 | 428510 4/150 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 26 mm | 484030 26 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm | 484030 25 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm | 484030 28 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm | 484030 35 |
| Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm | 484030 34 |

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm

484030 32

Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 25-35 mm

428745 25-35

Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 25-35 mm

428746 25-35