

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3521 11T302
GTIN	4067263096375
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Tolleranza	M
Contenuto	260458 HB7130-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3521 11T302