

Garant**Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 120408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3822 120408
GTIN	4067263098294
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	30
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	260766 HB7310
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Codice ISO Inserto	SCGT 120408
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	G
Tipo	HB7310

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3822 120408