

Garant**Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 120404**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2836 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260765 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Impiego principale	P
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2836 120404