



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 225-250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 225-250
GTIN	2050001048523
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. Per la misura di fori ciechi a partire da Dimensione 12,5 – 16. Micrometri per interni di massima precisione. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dimensione 12,5, con inserti in metallo duro.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Dimensione a	0,5 mm
Profondità di misura standard	115 mm

Intervallo di misurazione	225 - 250 mm
Profondità di misura con prolunga	265 mm
Limite di errore	0,008 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Campi di misura massima 300 mm	Micrometri per interni a 3 punte 022500 300
--	--

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 225 mm	484030 225
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 240 mm	484030 240
Prolunga per micrometri per interni Modello 5/150	428510 5/150