

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3521 11T308
GTIN	4067263096511
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260464 HB7130-2
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3521 11T308