



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 8-10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 8-10
GTIN	5051102212438
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	58 mm
Intervallo di misurazione	8 - 10 mm
Profondità di misura con prolunga	121 mm

Dimensione a	1,9 mm
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,002 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 8 mm	484030 8
Testina di misura sostitutiva XT Campo di misura 8-10 mm	428605 8-10
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 9 mm	484030 9
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 10 mm	484030 10
Prolunga per micrometri per interni Modello 1/63	428510 1/63
Set di griffe di misura 3 pezzi Intervallo di misurazione 8-10 mm	428745 8-10
Set di molle di ritorno 3 pezzi Intervallo di misurazione 8-10 mm	428746 8-10