

**Garant**

**Inserto SCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dim.: 120408**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2837 120408 |
| GTIN            | 4067263095644 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione tecnica

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 110 - 350 mm/min   |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm             |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 4,25 mm            |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm         |
| Impiego principale                               | P                  |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                  |
| Codice ISO Inserto                               | SCMT 120408        |
| Numero pezzi                                     | 50                 |
| Contenuto                                        | 260766 HB7020-2    |
| Avanzamento $f$                                  | 0,08 - 0,3 mm/gir, |

Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7020-2               |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Rompi-trucioli       | SM                     |
| Tipo di prodotto     | Inserto per tornitura  |

**Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2837 120408