



## Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376520 4
GTIN	4020772007911
Classe articolo	35A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con piede angolare per il montaggio laterale.

- **Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.**
- **Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.**
- **Sicurezza antiganciamento per vite di pressione.**
- **Protezione di contatto grazie al pezzo di serraggio di sicurezza che non permette di intervenire.**

#### Uso:

**Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie** o per l'impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

### Descrizione tecnica

Vite di pressione	M8x65 mm
Distanza fori f	32 mm

Altezza complessiva	280 mm
Forza di tenuta P2	3000 N
Lunghezza complessiva	141 mm
Forza di tenuta P1	2000 N
Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori e	32 mm
Modello	6803J
Altezza di serraggio H	60 mm
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva