

Garant

Inserto SCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3824 120408
GTIN	4067263098300
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero pezzi	50
Impiego principale	N
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	SCGT 120408
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Contenuto	260766 HB7310
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3824 120408