



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2839 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260950 HB7010-2
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2839 110202