


Inserto TCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 110202

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3825 110202
GTIN	4067263098317
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260980 HU7310
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	TCGT 110202
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	non rivestito
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3825 110202