



Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con leva a mano intercambiabile, Modello: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376760 5
GTIN	4020772092641
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura estremamente stabile, con guida dell'asta del pistone.**
- **Asta e leva sono sincronizzate.**
- **Corpo base in ghisa malleabile.**
- **Componenti di sollevamento e asta di spinta in acciaio bonificato, zincato e passivato.**
- **Vite di pressione bonificate.**
- **Perni temprati, boccole sinterizzate, privi di manutenzione.**
- **Per forze di serraggio elevate.**
- **Corpo base in ghisa malleabile, brunito.**

Uso:

- **Per serrare/sganciare rapidamente durante la produzione in serie.**
- **Come tenditore a pressione e trazione.**
- **Per il montaggio in dispositivi di serraggio speciali.**
- **Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.**

Descrizione tecnica

Larghezza corpo base n	58 mm
------------------------	-------

Altezza serraggio h fino al centro vite	18 mm
Distanza fori m	41 mm
Distanza fori g	41 mm
Ø Foro d	8,5 mm
Distanza fori l	35 mm
Forza di tenuta P (pressione e trazione)	12000 N
Lunghezza corpo base f	137 mm
Vite di pressione	M10X50 mm
Distanza fori k	8 mm
Peso	1,65 kg
Corsa di serraggio	50 mm
Altezza complessiva H	210 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Modello	6842PL
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione