



Dispositivi di fissaggio rapido con gancio di serraggio, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	376740 1
GTIN	4020772094522
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Descrizione tecnica

Distanza fori e	19 mm
Forza di tenuta P (trazione)	2000 N
Ø Foro d	5,4 mm
Corsa di regolazione del tirante c	35 - 42 mm
Distanza fori f	26 - 30 mm
Spessore a	5,3 mm
Raggio R	4,5 mm

Altezza di serraggio h	22,7 mm
Altezza complessiva H	34,5 mm
Lunghezza complessiva L	104,6 mm
Modello	6847
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio rapido