

Garant

Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2839 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Contenuto	260958 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2839 16T308