



Dispositivi di fissaggio rapido con gancio di serraggio, Modello: 3



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 376740 3 |
| GTIN | 4020772094546 |
| Classe articolo | 35A |

Descrizione

Esecuzione:

- **Tenditore rapido con trasmissione a leva articolata.**
- **L'autobloccaggio impedisce lo sganciamento in fase di tenuta.**
- **Rivetto in acciaio inossidabile.**
- **Impugnatura in plastica resistente agli oli.**
- **Tenditori zincati.**
- **Tirante regolabile tramite filetto.**
- **Bussole supporti temprate.**
- **Supporti ingrassati.**
- **Tirante filettato bonificato.**

Uso:

Per la chiusura di contenitori.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Spessore a | 7,1 mm |
| Distanza fori f | 31,5 - 35,5 mm |
| Ø Foro d | 5,5 mm |
| Corsa di regolazione del tirante c | 72 - 84 mm |
| Forza di tenuta P (trazione) | 3000 N |
| Distanza fori e | 19 mm |
| Raggio R | 5,5 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Altezza di serraggio h | 22,7 mm |
| Altezza complessiva H | 36 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200,5 mm |
| Modello | 6847 |
| Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio rapido |