

Garant**Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2840 110204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Contenuto	260952 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2840 110204