



Inserto TCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 110202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2841 110202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Contenuto	260950 HB7035-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2841 110202