

Garant

Inserto VBGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3829 110302
GTIN	4067263098409
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	VBGT 110302
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261222 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	N

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3829 110302