



## Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110204



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2842 110204 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

### Descrizione tecnica

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Contenuto                                        | 260952 HB7010-2     |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm              |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 150 - 500 mm/min    |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura            |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 3                   |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,2 - 1,5 mm        |
| Materiale da taglio                              | HM                  |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 2,75 mm             |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,25 mm             |
| Codice ISO Inserto                               | TCMT 110204         |
| Avanzamento $f$                                  | 0,07 - 0,25 mm/gir, |
| Numero pezzi                                     | 50                  |
| Impiego principale                               | P                   |

## Scheda tecnica

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo                 | HB7010-2               |
| Condizione di taglio | continuo               |
| Rompi-trucioli       | SS                     |
| Tipo di prodotto     | Inserito per tornitura |

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2842 110204