



Set di micrometri digitali rapidi per interni XTL, Intervallo di misurazione: 10-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punti per la misura di fori ciechi a partire dalla Dim. 12,5–16. Griffe di misura fisse in HM a partire da Dim. 12,5–16. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Perfetti per la misura verticale di fori.

Funzione:

- **Commutazione mm / pollici.**
- **Impostazione di 2 valori di preset.**
- **Tasto ON/OFF/HOLD.**

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428760 e anelli di riscontro con certificato di collaudo UKAS.

Descrizione tecnica

Ø Anello di riscontro	12,5 / 20 mm
Intervallo di misurazione	10 - 20 mm

Numero di testine di misure	3
Limite di errore	0,004 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 2/76	428510 2/76
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 14 mm	484030 14
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Cavo di collegamento Duplex Modello USB2	498951 USB2
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/100	428510 3/100
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 11 mm	484030 11

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 18 mm

484030 18