

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3524 070204
GTIN	4067263096368
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260452 HB7130-2
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3524 070204