

Garant

Inserto VBGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HU7310, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3829 160408
GTIN	4067263098461
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	non rivestito
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Numero pezzi	50
Contenuto	261234 HU7310
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	VBGT 160408
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3829 160408