



Ganascia oscillante mobile, Per modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361336 125
GTIN	4250364402415
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

La ganascia oscillante mobile serve per compensare superfici di serraggio non parallele ed è necessaria per il serraggio di pezzi diseguali.

Per :

Titanio 2 n. art. 361302.

Nota:

Elementia cuneo + accessori n. art. 361341 – 361352, inserti di presa n. art. 361238 – 361250.
Per codice a colori: LCV125G

Descrizione tecnica

Per modello	125
Larghezza ganasce b	97 mm
c	24 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	189 mm
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	LCV125G
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco

Accessori

Alloggiamenti a cuneo Modello 2	361341 2
Alloggiamenti a cuneo Modello 1	361341 1
Perni di appoggio 23 mm – 48 mm Altezza complessiva h 34 mm	361343 34
Perni di appoggio 23 mm – 48 mm Altezza complessiva h 43 mm	361343 43
Perni di appoggio 23 mm – 48 mm Altezza complessiva h 23 mm	361343 23
Perni di appoggio 23 mm – 48 mm Altezza complessiva h 48 mm	361343 48
Perni di appoggio 23 mm – 48 mm Altezza complessiva h 29 mm	361343 29