

**Micrometro per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 100-125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428800 100-125
GTIN	7630041108248
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione di ordine primo**). Superfici di contatto in metallo duro (HV5–1300).

**Accessori speciali:**

Anelli di riscontro n. art. 484030, Prolunghe n. art. 428802.

**Nota:**

Dispositivi di centraggio per grandi profondità di misura su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Profondità di misura standard	81 mm
Dimensione a	26 mm
Profondità di misura con prolunga massima	1581 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 200 mm	022500 200

## Accessori

Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/500	428802 5/500
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/150	428802 5/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110