



Morsa di precisione NC TITAN 2, Modello: 125L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361302 125L
GTIN	4250364402385
Classe articolo	34A

Descrizione

Esecuzione:

Guida di scorrimento temprata ad induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificata.

Caratteristica:

Morsa per sistema di serraggio modulare.

Corsa di lavoro ampliata per il staffaggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.

Ganasce con viti cilindriche M12.

Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp.

Compatibilità con le ganasce dei modelli precedenti.

Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.

Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.

Forza di serraggio max. 40 kN.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.

- **Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.**
- **Lavorazione precisa di pezzi finiti; corpo base lavorato su tutti i lati.**

Funzione:

Serraggio solo con chiave dinamometrica regolabile (max. 30 Nm).

Madrevite speciale e amplificatore di forza meccanico.

Uso:

Serraggio di **pezzi grezzi, tagliati al canello e segati** grazie alla penetrazione di **elementi di presa temprati e intercambiabili** nel pezzo. Per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm². Installazione orizzontale e laterale.

Fornitura:

Incluse 3 chiavette, bussola poligonale SW 14, 4 staffe di serraggio.

Accessori speciali:

- **Ganasce n. art. 361331– 361970.**
- **Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.**
- **Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293 e 361294 Dim.125.**
- **Piastre di adattamento n. art. 361297 e 361298 Dim. 125**

Nota:

Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 125.

Descrizione tecnica

g	24 mm
Lunghezza corpo base a	530 mm
Modello	125L
Lunghezza complessiva L	587 mm
Peso	38 kg
f	21 mm
Larghezza corpo base B	126 mm
Scanalatura trasversale	20 mm
r	216 mm
Codice a colori per accessori adatti	Titan2/TitanSense
Distanza scanalatura p	176 mm
Scanalatura longitudinale	20 mm
Altezza corpo base c	100 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Set valigia per macchine a 5 assi	361365
Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 1	361346 1
	361346 2

Valigetta con set di elementi a cuneo autoscattanti Per modello 2

Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presamobile Per modello 125

361347 125

Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello MOBIL

361361 MOBIL

Fermapezzo

360555

Ganasciafissa Per modello 125

361331 125

Ganasciaoscillante mobile Per modello 125

361336 125

Ganascia a larghezza ridotta fissa Per modello 125

361354 125

Inserto di presa con 2 punte, altezza 5,2 – 6,7 mm Modello

361240

Ganasce per lavorazioni su 5 lati Per modello FIX

361361 FIX

Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presafissa Per modello 125

361348 125

Ganascia a larghezza ridotta mobile Per modello 125

361353 125

Inserto di presa in metallo duro, altezza 7,1 – 8,6 mm Modello

361242