

Garant

Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 16T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2842 16T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	260958 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2842 16T308