

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251142 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Codice ISO Inserto	SNMG 120404

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2941 120404