

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2941 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Contenuto	251144 HB7120-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2941 120408