

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2942 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	251142 HB7130-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SNMG 120404

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2942 120404