

Garant

Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110208



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2843 110208
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260954 HB7020-2
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Codice ISO Inserto	TCMT 110208
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2843 110208