

Garant

Inserto RCMX per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 1003



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3527 1003
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Contenuto	260640 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3527 1003