

Garant

Inserto SNMG per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2943 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Contenuto	251144 HB7140-2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2943 120408