



Inserto TCMT per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2843 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 400 mm/min
Contenuto	260956 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2843 16T304