



**Base magnetica a magnete permanente, rastremazione fine dei poli,
Lunghezza dei piani polari: 350mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380500 350
GTIN	4045197310705
Classe articolo	33S

Descrizione

Esecuzione:

- Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
- Rastremazione continua dei poli.
- Forza di tenuta costante su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali del piano polare.
- Lamelle in ottone 0,5 mm / acciaio 1,4 mm.

Uso:

- Per rettificatrici ed eroditrici.
- Serraggio universale di pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni di qualsiasi spessore. (particolarmente adatte per pezzi sottili).
- Forza di tenuta costante garantita su tutta la larghezza e sulle superfici longitudinali laterali.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei piani polari	350 mm
Forza di tenuta nominale	80 N/cm ²
Altezza	51 mm
Larghezza	150 mm
Tolleranza altezze	+0,5 / -2 mm

Soglia di usura del piano polare	8 mm
Peso	23 kg
Altezza campo magnetico	6 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica